

TECFUNCTION

Plintzuiger

De intelligente stofzuiger

U bespaart zich het bukken bij het bij elkaar keren van het vuil of het voortslepen van uw mobiele stofzuiger.

Keer met een bezem het vuil gewoon tot vóór de opening van de klep van het toestel. Door de roestvrij stalen knop met de voet of een bezem aan te tippen, wordt de inbouw-plintzuiger in werking gesteld en kunt u het vuil gemakkelijk tot in de opening keren.

Gebruik de 600 watt sterke, energiebesparende inbouw-plintzuiger het best daar, waar vaak vuil tot stand komt. Dankzij zijn compacte en vlakke constructie en de eenvoudige montage is de plintzuiger plaatsbesparend – ook achteraf – onder bijna elk meubelstuk in te bouwen. U hebt alleen een 230 V stroomaansluiting nodig. De inbouw-plintzuiger is kwaliteit "Made in Germany".

Technische gegevens

- in-/uitschakelaar
- 600 W
- activering door de roestvrij stalen knop aan te tippen
- inbouwafmetingen (H x B x D):
101 x 345 x 460 mm
- inbouw vanaf 100 mm plintheogte
- geschikt voor personen die allergisch aan huisstof zijn: Swirl® A07 zak



Zakwissel

Het vuil wordt opgevangen in Swirl® stofzuigerzakken die in de handel verkrijgbaar en anti-allergeen gecertificeerd zijn. Om de stofzuigerzak te wisselen, trekt u het toestel uit en opent u de klep van de zuigruimte. Vervang nu de zak met een eenvoudige klik.



Snelle montage

Het toestel kan te allen tijde vanaf een plintheogte van 100 mm – ook achteraf – ingebouwd worden. Voor de montage worden enkel en alleen de uitsparing in de plintlijst en een stroomaansluiting benodigd. Het volstaat om het toestel lichtjes op te tillen en uit te trekken.



Accessoires

Door het gebruik van het voegmondstuk – in combinatie met de als accessoires bijgevoegde slang – is de plintzuiger ook geschikt voor het reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bv. schuifladen.

Slip-stop

Aan de inbouw-plintzuiger zijn aan de onderzijde achteraan wielen aangebracht. Deze zijn zodanig gepositioneerd dat de plintzuiger allen nog maar door hem lichtjes op te tillen op de wielen getrokken kan worden. Bij het neerzetten ligt de zuiglip vooraan op de grond.

